

"ΣΕΤ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΡΑΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ (RF)
ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΌ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:

1) Μονοπολικός στειλεός ραδιοχειρουργικής (monopolar pencil) μίας χρήσης, κατάλληλος για διατομή (CUT) και πήξη (COAG) ιστών, με ενσωματωμένο σύστημα υψηλής απόδοσης για την αποτελεσματική απομάκρυνση του χειρουργικού καπνού, εξασφαλίζοντας βελτιωμένη ορατότητα και ασφάλεια στο χειρουργικό πεδίο.

Με τριγωνικό εργονομικό σχήμα για άριστο χειρισμό και σταθερό κράτημα από τον χειρουργό. Διαθέτει δύο πλήκτρα ενεργοποίησης για τις λειτουργίες CUT και COAG.

Τμήμα της λαβής –συμπεριλαμβανομένων και των πλήκτρων– καλύπτεται από αντιολισθητική μαλακή σιλικόνη, προσφέροντας σταθερό και άνετο κράτημα καθ' όλη τη διάρκεια της επέμβασης.

Το προϊόν διαθέτει καλώδιο σύνδεσης μήκους 4 μέτρων, απαλλαγμένο από PVC και φθαλικές ενώσεις (PVC & phthalate-free), με βύσμα US-3-pin, συμβατό με την πλειονότητα των ηλεκτροχειρουργικών γεννητριών της αγοράς.

Το ενσωματωμένο σύστημα αναρρόφησης περιλαμβάνει εύκαμπτο σωλήνα μήκους 3 μέτρων και αντάπτορα κατάλληλο για σύνδεση με συστήματα αναρρόφησης με υποδοχές 22/9,5/6,4 mm.

Το εργαλείο συνοδεύεται από ηλεκτρόδιο τύπου λεπίδας

2) Ηλεκτρόδιο ακίδα

3) Ηλεκτρόδιο λεπίδα με επίστρωση, μήκους 65 mm

4) Κεραία μεταφοράς ραδιοκύματος

Για το παραπάνω ΣΕΤ να διατίθεται δωρεάν η γεννήτρια ραδιοχειρουργικής RF και το σύστημα αναρρόφησης καπνού με τα εξής χαρακτηριστικά:

Γεννήτρια RF

- Οθώνη αφής 9 ιντσών

- Διπλής συχνότητας 4.0MHz & 0,6MHz 300/400 TOUCH

- Με σύστημα AUTOSTART - AUTOSTOP κατά την λειτουργία της διπολικής

- Με δεκαοκτώ διαφορετικές λειτουργίες χρήσης και επίπεδα ισχύος

- Με δύο κανάλια εξόδου για χρήση με μονοπολικούς στειλεούς και δύο κανάλια εξόδου για διπολικές λαβίδες

Για το παραπάνω ΣΕΤ να διατίθεται δωρεάν η γεννήτρια ραδιοχειρουργικής RF και το σύστημα αναρρόφησης καπνού με τα εξής χαρακτηριστικά:

Γεννήτρια RF

- Οθώνη αφής 9 ιντσών
- Διπλής συχνότητας 4.0MHz & 0,6MHz 300/400 TOUCH
- Με σύστημα AUTOSTART - AUTOSTOP κατά την λειτουργία της διπολικής
- Με δεκαοκτώ διαφορετικές λειτουργίες χρήσης και επίπεδα ισχύος
- Με δύο κανάλια εξόδου για χρήση με μονοπολικούς στείλεους και δύο κανάλια εξόδου για διπολικές λαβίδες
- Με ενσωματωμένη μονάδα Argon για πραγματοποίηση πήξης πλάσματος

Σύστημα αναρρόφησης καπνού

- Με υποδοχές 22/9,5/6,4 mm
- Με φίλτρο ULPA
- Με 3 επιλογές έντασης της αναρρόφησης

1η ΥΠΕ - ΓΙΑ ΔΕΛΤΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΜΕΣΣΟΡΑ
Α' ΜΗΝΕΥΣΗ & ΕΚΔΟΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣ
ΚΟΝ/ΝΟΣ ΔΙΗΜΕΤΡΑΚΗ
ΜΑΤΕ ΠΡΑΤΗ - ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
ΑΜΚΑ 06106500090 ΑΠ ΤΗΛ 74971